



El punto luminoso es de color blanco o rosa.
Para ver mejor el punto luminoso en la pantalla de la cámara:
Usar un fondo oscuro debajo del Diodo infrarrojo (IRED)
y/o apagar la luz.

color	voltage (Volts)
IR	1.5
red	2.0
orange	2.0
yellow	2.1
green	2.2
true green	3.3
blue	3.3
white	3.3
UV	3.3
blue (430 nm)	4.6

Notas:
No válido para Transistor de Germanio (Ge).
Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP.
Rango: 0-1000
Condiciones de medición.
 $I_b = 10 \mu A, V_{ce} = 2.8 V$
1 izquierda = sobrerango o cortocircuito.
000 = circuito abierto.
C (NPN) = E (PNP) = + 3 V
E (NPN) = C (PNP)

